

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Дата	Посудомоечная машина МПК-500Ф	
11.08.2014		
Листов 1		

Посудомоечная машина модификации МПК-500Ф, МПК-500Ф-01 и МПК-500Ф-02 (далее по тексту – машины) в стандартной комплектации поставляется со штатным проводом ПВС5х1,5мм² () для подключения к электросети 400В/Ν 50Гц.

Во избежание ошибки, при подключении к электросети, на провода наклеены информационные наклейки:

- L1 (красный*), L2 (коричневый*) и L3 (черный*) – фазные провода;
- Ν (синий) – «нейтральный» провод
- PE (желто-зеленый) – провод заземления.

** - в зависимости от поставщика кабеля изоляция оболочки токопроводящей жилы могут отличаться.*

В конструкции машины имеется возможность подключения к сети питания 230В/50Гц.

ВНИМАНИЕ! Перед подключением машины к сети 230В 50Гц убедитесь, что сечение подводящего кабеля составляет (не менее) 4,0мм² и установлено защитное устройство (далее по тексту - УЗО) на 40А с током утечки 30мА.

Штатные провода от машины с маркировкой L1, L2 и L3 подключите на выход УЗО к фазной линии.

Штатный провод с маркировкой Ν (синий) подключите на выход УЗО к линии «нейтраль».